

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento TCGW 16T304, CBN (5°/7°)****Dados do pedido**

Número do pedido	265451 G
GTIN	4045197895660
Classe de artigo	21H

**Descrição****Versão:**

Com equipamento de 3 arestas de corte.

**Descrição técnica**

Modelo das arestas de corte	G
Profundidade de corte $a_p$	0,03 - 0,12 mm
#Raio do canto	0,4 mm
Material de corte	CBN
Tipo	BU7220
Avanço f	0,04 - 0,12 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Condição de corte	contínuo
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Condição de corte	fortemente interrompido

## Ficha de dados

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 160 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCGW 16T304
Número de trocas/cortes	3
Atributo do nome do produto	BU7220
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
seco	adequado		