



Dados do pedido

Número do pedido	224028 GG
GTIN	4960664609147
Classe de artigo	25A

Descrição

Modelo:

A geometria especial das pastilhas de corte reversíveis garante forças de corte reduzidas e uma quebra melhorada das aparas. Todos os tipos com **arestas de corte Wiper** para avanços elevados.

Utilização:

NB2T/NB3T: Ideal para **cortes interrompidos**, alto desempenho de corte e avanços elevados.

Instrução:

As fresas são equipadas de forma alternada com o mesmo número de pastilhas reversíveis das formas NB2 e NB3. Ter em atenção as instruções de atribuição no suporte.

Valores de referência de aplicação para $a_e = 1 \times D$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,06 - 0,15 mm
Tipo	GG
Espessura da placa E	6,35 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SPMT 1806 EDSR-NB2T
Tipo	PR1210

Óleo de corte	HM
Utilização	Desbaste
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		