


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	213464 GG
GTIN	4045197666604
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

De dupla face com 2×4 arestas de corte.

Recomendação:

Para obter as máximas qualidades de superfície, selecionar a tolerância de placas E e combine com placa(s) de acabamento largas.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,3 mm
Tipo	GG
Espessura da placa E	7 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMU 14T7 ANER
Tipo	HB7730
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$	6 mm

Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		