


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

De dupla face com 2×4 arestas de corte.

Recomendação:

Para obter as máximas qualidades de superfície, selecionar a tolerância de placas E e combine com placa(s) de acabamento largas.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Descrição técnica

Tipo	UNI
Espessura da placa E	7 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMU 14T7 ANER
Tipo	HB7520
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$.	6 mm
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		