

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	213925 INOX
GTIN	4045197302809
Classe de artigo	21A

## Descrição

### Instrução:

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx}} = 3,5 \text{ mm}$ .

## Descrição técnica

Avanço $f_z$ por dente	0,19 mm
Tipo	INOX
Espessura da placa E	3,18 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SEKR 1203 AFTN
Tipo	HB7635
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

## Dados de utilizador

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		