

Garant**Fresa circular, Metal duro, Tipo: 18****Dados do pedido**

Número do pedido	217252 18
GTIN	4045197216526
Classe de artigo	21Q

Descrição**Instrução:**

A profundidade de incisão real $S_{m\acute{a}x}$ é calculada da seguinte forma: $(D-d_1)/2$.

Descrição técnica

profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	6,5 mm
Comprimento total L_{tot}	71,5 mm
Modelo da haste	Weldon
Ø interior d_1	9 mm
Projeção L_1	25 mm
Ø da haste D_s h6	12 mm
Conjunto de parafusos tensores	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Ø mínimo do furo D	14 - 22 mm
Haste	DIN 6535 HB
para tipo de placa	P16
Refrigeração interior	sim
Profundidade de rosca	21 mm
Material da fresa	Metal duro
Substituição da ferramenta	PowerCard

Tipo de produto

Fresa circular

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

219818