

**Fresa de canto 90° MEC11T, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 24/3Lmm****Dados do pedido**

Número do pedido	227300 24/3L
GTIN	4960664460953
Classe de artigo	250

Descrição**Descrição:**

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø da haste D_s h6	20 mm
Comprimento total L_{tot}	120 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\,máx}$ #	10 mm
Projeção L_1	29 mm
Ø das lâminas D_c	24 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 11T3
Número de arestas de corte Z	3
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$	17 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$	46 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$	42 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$	0,67 grau
Ø D_3	18 mm

Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------