



Fresa de canto 90° MEC11T, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 30/4Lmm



Dados do pedido

Número do pedido	227300 30/4L
GTIN	4960664396122
Classe de artigo	250

Descrição

Descrição:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	30 mm
Projeção L_1	32 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	10 mm
Comprimento total L_{tot}	130 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 11T3
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø da haste D_s h6	25 mm
Número de arestas de corte Z	4
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	23 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	58 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	54 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	0,5 grau
Ø D_3	24 mm

Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------