


**Garant****Placa de fresagem sem perfil, HB7720, Largura de fresagem A: 3,5****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 217424 3,5    |
| GTIN             | 4045197217028 |
| Classe de artigo | 21C           |

**Descrição técnica**

|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Largura de fresagem A                           | 3,5 mm                                  |
| profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$ | 2,6 mm                                  |
| Tipo                                            | HB7720                                  |
| Ø exterior D                                    | 17,5 mm                                 |
| Tipo                                            | 02                                      |
| Número de arestas de corte Z                    | 3                                       |
| Tipo de produto                                 | Inserto de corte para fresagem circular |

**Dados de utilizador**

|                    | Adequabilidade | $V_c$ | Código ISO |
|--------------------|----------------|-------|------------|
| Plásticos alumínio | adequado       |       |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Alumínio (apara curta)       | adequado |
| Alumínio > 10% Si            | adequado |
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adequado |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adequado |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adequado |
| Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adequado |
| Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adequado |
| Aço < 55 HRC                 | adequado |
| Aço < 60 HRC                 | adequado |
| Aço < 65 HRC                 | adequado |
| Aço < 67 HRC                 | adequado |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | adequado |
| GG(G)                        | adequado |
| Uni                          | adequado |
| máximo a molhado             | adequado |
| seco                         | adequado |