

**Pastilha de fresagem 90°, HB7720, profundidade máxima de fresagem  $S_{m\acute{a}x.}$ : 0,9mm****Dados do pedido**

Número do pedido	217490 0,9
GTIN	4045197217462
Classe de artigo	21C

**Descrição técnica**

Espessura da placa E	2,34 mm
profundidade máxima de fresagem $S_{m\acute{a}x.}$	0,9 mm
Tipo	04
Número de arestas de corte Z	3
Ø exterior D	7,9 mm
Tipo	HB7720
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem circular

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		

Alumínio (apara curta)	adequado
Alumínio > 10% Si	adequado
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado
Aço < 65 HRC	condicionalmente adequado
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado
GG(G)	condicionalmente adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
seco	condicionalmente adequado