



## Fresa de canto 90° MEC17, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/2Lmm



### Dados do pedido

Número do pedido	227500 25/2L
GTIN	4960664396160
Classe de artigo	250

### Descrição

#### Modelo:

As arestas de corte compridas permitem profundidades de corte extremamente grandes. Número de arestas de corte reduzido.

### Descrição técnica

Projeção $L_1$	36 mm
Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
Comprimento total $L_{tot}$	120 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 170408
#profundidade máxima de corte $a_{p\,máx}$ #	15,7 mm
Ø da haste $D_s$ h6	20 mm
Ø das lâminas $D_c$	25 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$	16,6 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$	48 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$	43 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$	0,86 grau
Ø $D_3$	18 mm

Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229709
-----------------	--------