



## Fresa de canto 90° MEC11T, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 80/7mm



### Dados do pedido

Número do pedido	227310 80/7
GTIN	4960664449002
Classe de artigo	250

### Descrição

#### Descrição:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

### Descrição técnica

Comprimento total $L_{tot}$	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 11T3
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø das lâminas $D_c$	80 mm
Ø do orifício de alojamento	27 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\,máx}\#$	10 mm
Número de arestas de corte Z	7
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$	0,16 grau

Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	73 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	154 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	158 mm
Ø $D_3$	74 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

## Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------