




## Fresa de canto 90° MEC11T, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/3mm



### Dados do pedido

Número do pedido	227305 25/3
GTIN	4960664406579
Classe de artigo	250

### Descrição

#### Descrição:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

### Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	10 mm
Ø das lâminas $D_c$	25 mm
Comprimento total $L_{\text{tot}}$	88 mm
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø da haste $D_s$ h6	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 11T3
Projeção $L_1$	32 mm
Número de arestas de corte Z	3
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	18 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	48 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	44 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	0,64 grau
Ø $D_3$	19 mm

Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Aceleração
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------