


## Cabeça de fresagem de roscas de alto rendimento, com perfuração, Ø efetivo D: 36mm



### Dados do pedido

Número do pedido	218054 36
GTIN	4045197412546
Classe de artigo	21R

### Descrição

#### Modelo:

**Fresas de roscar HPC para tempos de processamento reduzidos.**

#### Utilização:

De uso **universal em roscas exteriores e interiores direitas e esquerdas**. Para **processamento de furos passantes e furos cegos**.

#### Instrução:

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 e 17/36 adequada para passos até 2,5 mm inclusive.

Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adequada até passos < 5.

### Descrição técnica

Comprimento total L <sub>tot.</sub>	33,5 mm
Ø efetivo D	36 mm
Tamanho da placa	25
Parafuso de fixação	219926
Ø do orifício de alojamento H7	16 mm
Número de arestas de corte Z	5

profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	25 mm
Número de sulcos de aparas	5
Modelo da haste	com perfuração
Utilização com tipo de perfuração	Furo cego
Utilização com tipo de perfuração	Furo de passagem
Sentido de corte	esquerda e direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de roscar

---

## Acessórios

Parafuso tensor	219928
Parafuso tensor	219926