

## Fresa de roscar de alto rendimento, Haste Weldon, Ø efetivo D/projeção L1: 10/20mm



### Dados do pedido

Número do pedido	218050 10/20
GTIN	4045197645517
Classe de artigo	21R

### Descrição

#### Modelo:

**Fresas de roscar HPC para tempos de processamento reduzidos.**

#### Utilização:

De uso universal **em roscas exteriores e interiores direitas e esquerdas**. Para **processamento de furos passantes e furos cegos**.

#### Instrução:

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 e 17/36 adequada para passos até 2,5 mm inclusive.

Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adequada até passos < 5.

### Descrição técnica

Ø efetivo D	10 mm
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	68 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	12 mm
Parafuso de fixação	219859
Tamanho da placa	19
Projeção L <sub>1</sub>	20 mm
Número de arestas de corte Z	1
Número de sulcos de aparas	1
Modelo da haste	Haste Weldon
Utilização com tipo de perfuração	Furo cego

Utilização com tipo de perfuração	Furo de passagem
Sentido de corte	esquerda e direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de roscar

---

## Acessórios

Parafuso tensor	219859
-----------------	--------