

**Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150604, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	250696 CCX
GTIN	4960664900879
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Quebra-aparas	PP
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Aplicação principal	P
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
#Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	210 - 450 m/min
Número de trocas/cortes	4
Revestimento	revestido
Material de corte	Cermet

Ficha de dados

Avanço f	0,05 - 0,35 mm/U
Tipo	CCX
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear