

Pastilha de corte reversível por torneamento TNMG 160404, para acabamento, Tipo: CCX



Dados do pedido

Número do pedido	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Revestimento	revestido
Tipo	CCX
Quebra-aperas	PP
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,05 - 0,35 mm/U
Óleo de corte	Cermet
Número de trocas/cortes	6
Velocidade de corte v_c aplicação principal	210 - 450 m/min

Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160404
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar