

## Pastilha de corte reversível por torneamento VNMG 160404, para acabamento, Tipo: CCX



### Dados do pedido

Número do pedido	251752 CCX
GTIN	4960664900954
Classe de artigo	25E

### Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160404
Óleo de corte	Cermet
Número de trocas/cortes	4
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	210 - 450 m/min
Revestimento	revestido
Quebra-aperas	PP
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Tipo	CCX
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar