

Pastilha de corte reversível por torneamento TNMG 160408, para acabamento, Tipo: CCX



Dados do pedido

Número do pedido	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Tipo	CCX
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160404
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Condição de corte	contínuo
Óleo de corte	Cermet
Quebra-aparas	PP
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	210 - 450 m/min
Número de trocas/cortes	6
Aplicação principal	P
Avanço f	0,05 - 0,35 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Revestimento	revestido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar