



Pastilha de corte reversível por torneamento WNMG 080404, para acabamento



Dados do pedido

Número do pedido	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	210 - 450 m/min
Quebra-aparas	PP
Número de trocas/cortes	6
Revestimento	revestido
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Avanço f	0,05 - 0,35 mm/U
Tipo	CCX
#Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Ficha de dados

Material de corte	Cermet
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar