

**Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 09T304, para acabamento,
Tipo: CCX****Dados do pedido**

Número do pedido	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Tipo	CCX
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 310 m/min
Tolerância	M
Número de trocas/cortes	2
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	PP
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,1 - 0,8 mm
Óleo de corte	Cermet
Revestimento	revestido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar