



Dados do pedido

Número do pedido	081415 2
GTIN	4260131238086
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanternas de trabalho potentes, com regulação da intensidade luminosa, duráveis e robustas com **eixo flexível** e **base magnética forte**. Ligação a fonte de alimentação de 24 V ou comando da máquina de 24 V. LED de alto desempenho em caixa de alumínio, branco frio aprox. 5500 Kelvin. Luminária direcional para uma luz focada.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui fonte de alimentação de 250 V.

Instrução:

Podem ser encontrados grampos de mesa e suportes magnéticos adequados com os números 081418/081419.

Descrição técnica

Peso	760 g
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de proteção IP	IP 65

Lâmpada	LED
Tipo de fixação	Base magnética
Fluxo luminoso	200 lm
Ø da base magnética	66 mm
Potência luminosa	2 W
Tensão nominal	250 V
Temperatura da cor	5500 K
Zona ATEX	nenhum
Altura total	600 mm
Cor da luz	branco frio
Ø da cabeça da lâmpada	28 mm
Tipo de produto	Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho

Acessórios

Grampo de mesa Ø da placa de montagem em cima 95	081418 95
Suporte magnético Ø da placa de montagem em cima 95	081419 95