

**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 070204, para acabamento,  
Tipo: CCX****Dados do pedido**

Número do pedido	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Tolerância	M
Número de trocas/cortes	2
Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 1 mm
Quebra-aperas	PP
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Aplicação principal	P
Óleo de corte	Cermet
Revestimento	revestido
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U

Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070204
Tipo	CCX
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 370 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar