

**Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 09T308, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Tipo	CCX
Revestimento	revestido
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aparas	PP
#Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,1 - 0,8 mm

Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 310 m/min
Material de corte	Cermet
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear