



Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150612, para processamento médio



Dados do pedido

Número do pedido	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

#Raio do canto	1,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150612
Tipo	CA315
Número de trocas/cortes	4
Aplicação principal	K
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço f	0,17 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 350 m/min
Quebra-aperas	KG
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Revestimento	revestido

Material de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3,6 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar