



## Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150604, para processamento médio



### Dados do pedido

Número do pedido	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Classe de artigo	25E

### Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	CA315
#Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	K
Material de corte	HM
Quebra-aparas	KG
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 350 m/min
Número de trocas/cortes	4
Revestimento	revestido
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604

Avanço f	0,17 - 0,5 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar