

Pastilha de corte reversível por torneamento DCMT 070204, para processamento médio, Tipo: CA315**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260483 CA315 |
| GTIN | 4960664798643 |
| Classe de artigo | 25E |

Descrição técnica

| | |
|---|---------------------------|
| Quebra-aparas | GK |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido |
| Profundidade de corte a_p | 0,5 - 3 mm |
| Número de trocas/cortes | 2 |
| Aplicação principal | K |
| Óleo de corte | HM |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 60 - 230 m/min |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070204 |
| Tolerância | M |
| Tipo | CA315 |
| Revestimento | revestido |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Raio do canto | 0,4 mm |
| Avanço f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |