



## Dados do pedido

Número do pedido	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Número de trocas/cortes	2
Quebra-aperas	GK
Revestimento	revestido
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	K
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 230 m/min
Tolerância	M
Tipo	CA315
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U

Raio do canto	0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060204
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar