

**Rebitadora pneumático-hidráulica para rebites cegos TAURUS®, Tipo: 1****Dados do pedido**

Número do pedido	770512 1
GTIN	4007081560009
Classe de artigo	74A

Descrição**Modelo:**

Pressão de serviço de 5 – 7 bar. Recipiente de recolha de pinos amovível.

Vantagem:

O **sistema de mordentes de fixação** garante uma durabilidade muito elevada e uma aderência antideslizante dos mandris de rebite. Reduzido consumo de ar comprimido através de um uso duplo: para rebitar e aspirar a ponta quebrada do rebite. Ciclo de trabalho muito rápido.

Material fornecido:

Chave de montagem tam. 12/14 e SW 14/17.

1 frasco de óleo hidráulico de 100 ml e 1 recarga de óleo. Inclui bocais 17/18, 17/20, 17/22.

Descrição técnica

Consumo de ar por rebite	1 l
Peso	1,3 kg
para rebites cegos de todos os materiais até	3,2 mm
Ø máximo do mandril	2,5 mm
Elevação do aparelho	15 mm

para rebites cegos de aço/alumínio até	4 mm
Ligação de mangueira	6 mm
Força de ajuste com 5 bar	4200 N
Ligação de mangueira	1/4 polegada
Tipo de produto	Rebitadora para rebites cegos