

**Pastilha de corte reversível por torneamento DCMX 070204, para acabamento, Wiper, Tipo: PR1725****Dados do pedido**

Número do pedido	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Óleo de corte	HM
Revestimento	revestido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação secundária	50 - 150 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Avanço $f$	0,03 - 0,2 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 200 m/min
Tolerância	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Número de trocas/cortes	2
Quebra-aperas	WP
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Aplicação principal	M
Aplicação secundária	P
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	PR1725
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070204
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar