

Pastilha de corte reversível por torneamento DCMX 11T304, para acabamento, Wiper, Tipo: PR1725**Dados do pedido**

Número do pedido	260388 PR1725
GTIN	4960664892075
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	2
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMX 11T304
Aplicação principal	M
Avanço f	0,03 - 0,2 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 200 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Revestimento	revestido
Quebra-aperas	WP
Aplicação secundária	P
Tipo	PR1725

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tolerância	M
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	50 - 150 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para toronar