


**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T304, para acabamento,
Tipo: PDL010****Dados do pedido**

Número do pedido	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGT11T304
Revestimento	revestido
Aplicação principal	N
Número de trocas/cortes	2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte a_p	0,1 - 1 mm
Tolerância	G
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 400 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U

Quebra-aparas	AP
Óleo de corte	HM
Tipo	PDL010
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar