


**Pastilha de corte reversível por torneamento WN.G 080404, para processamento médio, Tipo: PDL010****Dados do pedido**

Número do pedido	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Aplicação principal	N
Revestimento	revestido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	200 - 600 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	1 - 3,5 mm
Quebra-aparas	AH
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Tipo	PDL010
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tolerância	G
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Número de trocas/cortes	6
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar