

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 160616, para processamento de desbaste****Dados do pedido**

Número do pedido	250338 HB7120-1
GTIN	4045197927996
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	1,5 - 6 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Quebra-aperas	VG
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7120-1
#Raio do canto	1,6 mm
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Material de corte	HM

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160616
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear