



Fresa de canto 90° MEC17, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/2mm



Dados do pedido

Número do pedido	227515 25/2
GTIN	4960664672943
Classe de artigo	250

Descrição

Modelo:

As arestas de corte compridas permitem profundidades de corte extremamente grandes. Número de arestas de corte reduzido.

Descrição técnica

Rosca de alojamento M	M12
Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}$ #	15,7 mm
Ø das lâminas D_c	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 170408
Comprimento total L_{tot}	35 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	48 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	43 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	0,86 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	16,6 mm

Ø D ₃	18 mm
Modelo da haste	com rosca
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229709
-----------------	--------