

**Fresa de MDI, sem revestimento, Ø e8 DC: 5,75mm****Dados do pedido**

Número do pedido	202307 5,75
GTIN	4045197931672
Classe de artigo	12X

**Descrição****Versão:**Dimensões semelhantes a **DIN 6527**.**Nota:****Produto sucessor do n.º 202240/202245.****Descrição técnica**

Ø haste $D_s$	6 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	13 mm
Tolerância de Ø nominal	e8
Ø das lâminas $D_c$	5,75 mm
Forma da haste	HB
Avanço $f_z$ para corte de bordas em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Ângulo espiral	45 grau
Haste	DIN 6535 HB com h6
Comprimento total L	57 mm
Número de dentes Z	3
Avanço $f_z$ para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Revestimento	sem revestimento

Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Largura de corte $a_e$ na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte $a_e$ na operação de fresagem	$0,5 \times D$ ao reborderar
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		