



Escareador manual H7, Ø nominal DC: 2



Dados do pedido

Número do pedido	160150 2
GTIN	4045197937100
Classe de artigo	12O

Descrição

Versão:

Com **espiral à esquerda** de 7 – 8° e corte inicial longo de 1/5 do comprimento de corte. Número par de dentes com passo irregular para perfuração redonda e sem marcas de trepidação. O chanfro de retificação cilíndrica na peça de corte cilíndrica alisa o furo e guia o escareador.

Utilização:

Para furos passantes (não adequado para furos cegos). Também adequado para perfuração com interrupções.

Nota:

Os escareadores manuais **retificados para ajuste às suas especificações** podem ser encomendados com o n.º 160200.

Para desandadores adequados, ver n.º 148350; 148200; 148410 e extensões n.º 149400.

Descrição técnica

Comprimento total L	50 mm
Comprimento da lâmina L _c	25 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø nominal D _c	2 mm
Quadrado da haste □	1,6 mm
Projeção L ₁	33 mm
Tolerância	H7
Material de corte	HSS
Norma	DIN 206 B

Ângulo espiral	7-8 grau
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		