

## Fresa de grande avanço Power Q com haste cilíndrica, para pastilhas de corte reversíveis XD., Ø D/número de arestas de corte Z: 25/2mm



### Dados do pedido

Número do pedido	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Classe de artigo	210

### Descrição

#### Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

#### Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

### Descrição técnica

Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\min.}$	38 mm
Fresas circulares de perfuração $a_p$	1 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\max.}$	10,43 mm
Refrigeração interior	sim
Ø da haste $D_s$ h6	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XDM.090416
Projeção $L_1$	120 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento total $L_{\text{tot.}}$	200 mm
Ø $D_3$	13 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\max.}$	3,29 grau
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\max.}$	48 mm

Ø das lâminas D <sub>c</sub>	25 mm
Série	Power Q
Ângulo de ajuste κ	16 grau
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

## Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2