

**Garant****Fresa de grande avanço Power Q com furo, para pastilhas de corte reversíveis XD..****Dados do pedido**

Número do pedido	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Classe de artigo	210

**Descrição****Peça sobresselente:**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**Nota:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descrição técnica**

Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{min}$ .	144 mm
Ø do orifício de alojamento	32 mm
Ø das lâminas $D_c$	80 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$ .	60,34 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$ .	0,76 grau
Pastilha de corte reversível adequada	XDM.120516

Comprimento total $L_{tot}$	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Número de arestas de corte Z	6
Fresas circulares de perfuração $a_p$	1,5 mm
$\varnothing$ das fresas circulares de perfuração $D_{m\acute{a}x.}$	158 mm
Série	Power Q
Ângulo de ajuste $\kappa$	11 grau
Hélice Fz	0,8
Modelo da haste	com perfuração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP