



## MultiMaster MM 500 Plus Top, Tipo: 72296770



### Dados do pedido

Número do pedido	077814 72296770
GTIN	4014586897813
Classe de artigo	03F

### Descrição

#### Modelo:

Ferramentas oscilantes líderes de mercado em três classes de potência (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) numa nova versão com **alojamento de ferramentas Starlock** (transmissão melhorada da força para um progresso no trabalho até 35% mais rápido).

- **Opções de aplicação praticamente ilimitadas (serragem, retificação, raspagem, separação, grosagem) através de um movimento oscilante (reduzida formação de pó).**
- **Controlo de velocidade eletrónico e contínuo para uma utilização ideal.**
- **Qualidade e estabilidade máximas devido a transmissão em metal e utilização contínua de rolamentos de rolos e de agulhas.**
- **Manuseamento ideal através de design ergonómico com insertos Softgrip e baixo peso.**

Potente multiferramenta para um rápido progresso no trabalho (para desmontagem e renovação) com mais de 30 peças de acessórios para serrar madeira e metal, retificar, separar ladrilhos e mais.

#### Material fornecido:

Conjunto de acessórios de 30 peças, dispositivo de aspiração e L-BOXX.

Conjunto de acessórios de 30 peças composto por: 1 folha de serra E-Cut Long-Life (10 mm), 2 folhas de serra E-Cut Long-Life (35 mm), 2 folhas de serra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 folha de serra E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 folha de serra HM ( $\varnothing$  75), 1 grossa HM (forma triangular), 1 espátula, 1 placa abrasiva perfurada, cada 5 folhas de serra perfuradas (K60, K80, K120, K180).

### Descrição técnica

Amplitude (movimento de oscilação)	2 × 1,7 grau
Número de oscilações	10000 - 19500 r,p,m,
Peso	1,4 kg
Consumo energético	350 W
Alojamento de ferramenta	Starlock, Starlock Plus
Alimentação de energia	A energia elétrica
Designação do fabricante	MM 500 PLUS TOP
Comprimento do cabo	5 m
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Tipo de produto	Osciladores