

Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo largo, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	215950 25/3
GTIN	4045197939814
Classe de artigo	210

Descrição

Versão:

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente.
Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8 IP**.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
Projeção L ₁	30 mm
Ø da haste D _s h6	25 mm
Comprimento total L _{tot.}	105 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LO.U0904..
#profundidade máxima de corte a _{p máx} #	8 mm
Ø das lâminas D _c	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Série	Power Tang
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau

Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2