

**Fresa de canto 90° MEC17, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 63/5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	227510 63/5
GTIN	4960664452767
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

As arestas de corte compridas permitem profundidades de corte extremamente grandes. Número de arestas de corte reduzido.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 170408
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Comprimento total L_{tot}	40 mm
Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	15,7 mm
Ø das lâminas D_c	63 mm
Número de arestas de corte Z	5
Ângulo de ramping $\alpha_{máx.}$	0,26 grau

Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	54,6 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	119 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	124 mm
Ø D_3	56 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229709
-----------------	--------