

Ficha de dados

Garant

Fresa de esquadurar de alto rendimento - 90° GARANT Power Tang passo largo, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 20/2



Dados do pedido

Número do pedido	215950 20/2
GTIN	4045197939807
Classe de artigo	21O

Descrição

Versão:

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente.

Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8 IP.**

Descrição técnica

Comprimento total L _{tot.}	101 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LO.U0904..
#profundidade máxima de corte a _{p máx} #	8 mm
Projeção L ₁	30 mm
Ø da haste D _s h6	20 mm
Ø das lâminas D _c	20 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Número de arestas de corte Z	2
Série	Power Tang
Modelo da haste	Haste Weldon

Ficha de dados

Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/215950-20/2>