

**Garant****Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo estreito, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 32/5****Dados do pedido**

Número do pedido	215954 32/5
GTIN	4045197939890
Classe de artigo	210

**Descrição****Versão:**

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente. Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

**Nota:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8 IP**.

**Descrição técnica**

Ø da haste $D_s$ h6	32 mm
Número de arestas de corte Z	5
Pastilha de corte reversível adequada	LO.U0904..
Ø das lâminas $D_c$	32 mm
Comprimento total $L_{tot}$	105 mm
Projeção $L_1$	30 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	8 mm
Série	Power Tang
Modelo da haste	Haste Weldon

Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP