

**Garant****Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo estreito, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/4****Dados do pedido**

Número do pedido	215962 25/4
GTIN	4045197939999
Classe de artigo	210

**Descrição****Versão:**

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente.  
Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

**Nota:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8 IP**.

**Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	4
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Rosca de alojamento M	M12
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Comprimento total L <sub>tot</sub>	30 mm
#profundidade máxima de corte a <sub>p máx</sub> #	8 mm
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	23 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LO.U0904..

Série	Power Tang
Modelo da haste	com rosca
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP