

Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo largo, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 20/2mm



Dados do pedido

Número do pedido	215960 20/2
GTIN	4045197939944
Classe de artigo	210

Descrição

Versão:

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente.
Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8 IP**.

Descrição técnica

Rosca de alojamento M	M10
Ø das lâminas D_c	20 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	8 mm
Número de arestas de corte Z	2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	18,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LO.U0904..
Comprimento total L_{tot}	28 mm
Série	Power Tang

Modelo da haste	com rosca
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2