

Ficha de dados

Garant

Fresa de esquadurar de alto rendimento - 90° GARANT Power Tang passo estreito, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 16/2



Dados do pedido

Número do pedido	215962 16/2
GTIN	4045197939975
Classe de artigo	21O

Descrição

Versão:

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente.

Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8 IP**.

Descrição técnica

Rosca de alojamento M	M8
Número de arestas de corte Z	2
Ø das lâminas D _c	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LO.U0904..
Ø D ₂	13,5 mm
#profundidade máxima de corte a _{p máx} #	8 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Comprimento total L _{tot.}	23 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm

Ficha de dados

Série	Power Tang
Modelo da haste	com rosca
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/215962-16/2>