

**mimatic**  
Tool Systems**Folhas de serra PolySAW-G Largura ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Dados do pedido**

Número do pedido	218222 32
GTIN	2050001736956
Classe de artigo	29C

**Descrição****Versão:**

Para separação, serragem e entalhe.  
A PolySAW-G permite cortar até ao fundo.

**Nota:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e$  max.

**Descrição técnica**

Largura da placa E	6 mm
Profundidade de corte $a_{e \text{ máx.}}$ por corte	7,6 mm
Ø D	32 mm
Tipo de suporte de base	09/16
Número de arestas de corte Z	16
Haste	com perfuração
Revestimento	TiAlN

Avanço $f_z$	0,02 mm
Material	VHM
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

### Acessórios

Suporte de baseHaste Weldon Tipo 09/16	218205 09/16
--	--------------