

**Pastilha de corte reversível por torneamento VCMT 070202, para acabamento, Tipo: HB7025-1****Dados do pedido**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 261360 HB7025-1 |
| GTIN             | 4045197941336   |
| Classe de artigo | 211             |

**Descrição técnica**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Raio do canto                                 | 0,2 mm                    |
| Aplicação principal                           | P                         |
| Condição de corte                             | ligeiramente interrompido |
| Tipo  | HB7025-1                  |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento                |
| Avanço f                                      | 0,03 - 0,2 mm/U           |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,05 - 0,4 mm             |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 80 - 190 m/min            |
| Óleo de corte                                 | HM                        |
| Quebra-aperas                                 | SF                        |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | VCMT 070202               |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Número de trocas/cortes | 2  |
| Tolerância              | M  |
| Tipo de produto         | Pastilha de corte reversível para torneiar |