

Garant**Cabeça de fresagem de cantos, chanfro de 45° com IK, HB730, Ø D h10: 20****Dados do pedido**

Número do pedido	210100 20
GTIN	4045197557414
Classe de artigo	21M

Descrição**Nota:**Valores de referência de aplicação para $a_{p\text{máx}} \leq 0,5 \times D$.**Descrição técnica**

Ø das lâminas D	20 mm
Comprimento da lâmina L ₂	15 mm
Comprimento da cabeça l	25 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,4 mm
Avanço f _z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,1 mm
Avanço f _z para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm ²	0,08 mm
Tamanho do alojamento	20 mm
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Comprimento total L	47,2 mm
Número de arestas de corte Z	3
Série	TopCut
Tipo	HB730
Material de corte	VHM

Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Divisão das lâminas	desigual
Ângulo espiral	40 grau
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,3×D ao reborderar mm
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D mm
Estratégia de maquinagem	HPC
Refrigeração interior	sim
alojamento adequado	GARANT TopCut
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		

seco	condicionalmente adequado
Ar	adequado

Acessórios

Adaptador de encaixe para chave dinamométrica Tipo 16X5	219986 16X5
Montagem chave Tipo 16X5	219987 16X5